

Regulator tlaka MS12N-LR

Številka dela: 535024

FESTO

Z NPT navojem.

Primer predstavitve



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serija	MS
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico z priborom, možnost zaklepanja
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	predkrmiljen membranski regulator
Regulator	Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak MPa	0,08 ... 2,1 MPa
Obratovalni tlak	0,8 ... 21 bar
Območje regulacije tlaka	0,15 ... 16 bar
Pretok sekundarne odzračitve	≤ 600 l/min
Normalni imenski pretok	12.000 ... 22.000 l/min
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	Vgradnja voda z montažnim kotnikom po izbiri:
Material, pokrov	PA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov spodaj	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR
Material, vzmet	Vzmetno jeklo
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, membrana	NBR
Material, dročnik ventila	Aluminijeva litina za kovanje NBR visokolegirano jeklo, nerjavno