

# Filter MS12N-LF

Številka dela: 535026

FESTO

Z NPT navojem.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom
Obratovalni tlak	0,8 ... 20 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [--9:-] Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, lonček	Aluminijeva litina za kovanje