


Osnovni blok CDVI5.0-GB8-DN

Številka dela: 535839

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dolžina	244 mm
Maks. število ventilskih mest	8
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Dovoljenje	C-Tick
Masa izdelka	2.360 g
Način pritrditve	z notranjim navojem in stojnim zatičem
Priključek dihalne odprtine	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS