


Checkbox CHB-C-X

Številka dela: 536084
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[kompaktna konstrukcija](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2015. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. premer dela	25 mm
Števena funkcija	da
Vrsta zaščite	IP64
Priključek za enkoder	po specifikaciji RS 485
Maks. dolžina dela	V odvisnosti od hitrosti traku in zahtevane rešitve
Min. premer dela	0,5 mm
Min. dolžina dela	1 mm
Izhodi	Krmiljenje transportne naprave Krmiljenje transportnega traku / stanje pripravljenosti Statusno sporočilo "Opozorilo" Napačen del Del dober a napačno orientiran Del dober in pravilno orientiran Napaka izhoda PLC_Power Stanje števca doseženo
Vhodi	Zunanji start Counter Reset Zunanja napaka Camera - Enable Zajezitveni senzor 2 Zajezitveni senzor 1 Zunanji senzor Zunanje učenje Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Blokada tipke
Maks. število različnih orientacij na tip spomina	8
Maks. število tipov spomina	12
Preduzbira količine	Programska oprema CheckKon
Območje štetja	1 - 2 Mrd.
Interna varovalka	8 A varovalka (talilna)
Elektronsko omejevanje izhodov	700 mA
Maks. skupni tok na priključku PLC	1 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri neobremenjenih izhodih	750 mA
Dopustna nihanja napajanja	+/- 15 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Pogoji okolice	suh

Značilnost	Vrednost
	Zaščita pred ekstremnimi zunanjimi svetlobnimi viri čim bolj čist zrak okolice
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Ločljivost kamere	6/100 mm
Čas osvetlitve	128 ... 1.024 μ s
Diagnostični vmesnik	4-polni M12x1 RS232-vmesnik 115 Kbaud Priključnica