


# Filter z aktivnim ogljem

## MS4-LFX-1/8-R

Številka dela: 536707

FESTO

Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, smer toka od leve proti desni.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivska zgradba	Filter z aktivnim ogljem
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Obratovalni tlak	0 ... 14 bar
Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka	360 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostala vsebnost olja	0,003 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	190 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu filtra	Aktivno oglje
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC