

Kombinacija finih filtrov MS6N-LFM-1/4-ARV-DA-Z

Številka dela: 536896

FESTO

0,01 µm filter, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, s prikazom diferenčnega tlaka, smer pretoka od desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	0,01 µm
Učinkovitost filtra	99,9999 %
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivska zgradba	Filter iz vlaken
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Prikaz diferenčnega tlaka	Optični prikaz
Vstopni tlak 1	2 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	380 l/min
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 1 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	1.7.2 po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,01 mg/m ³
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	600 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 2	NPT1/4-18
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu filtra	Vlakna iz borovega silikata
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC