


Razdelilni modul MS4-FRM-1/8-I

Številka dela: 536965

FESTO

Z integrirano protipovratno funkcijo, smer pretoka od leve proti desni.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Razvejni modul S protipovratno funkcijo
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1->2	1.200 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzgor	500 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzdol	500 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	160 g
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij