

Filter z aktivnim ogljem MS12-LFX-G-U

Številka dela: 537155

FESTO

Kovinski lonček, smer toka od leve proti desni.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	vertljev ročno
Konstruktivna zgradba	Filter iz vlaken
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Obratovalni tlak	0 ... 20 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostala vsebnost olja	≤ 0,003 mg/m ³
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	7.000 g
Način pritrditve	Vgradnja voda z montažnim kotnikom po izbiri:
Material, pokrov	PA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, filter	Aktivno oglje Vlakno
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, lonček	Aluminijeva litina za kovanje
Material, kontrolno okence	PC