


Priključna plošča VABS-B6-PB-Q

Številka dela: 537519

FESTO

za zunanji pomožni krmilni zrak.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	21 mm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	2 Nm
Maks. pritezni moment stenske montaže	3 Nm
Masa izdelka	22 g
Priključek krmilnega zraka 12	M5
Priključek krmilnega zraka 14	M5
Pnevmatični priključek 1	za vložek 18 mm
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu priključne plošče	Ojačan PA