

Zapirni čep QSPC18

Številka dela: 537533

FESTO

za zaprtje priključkov na ventilih ali pokrivnih ploščah.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0,9 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	5 g
Pnevmatični priključek 1	Vložek 18 mm
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacija o materialu, zapirni čep	Ojačan PA
Informacija o materialu, ločevalni element	Jeklo
Informacija o materialu, O obroč	NBR