



Enota za pripravo zraka FRC-1/4-DB-7-MINI

Številka dela: 537654
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Kombinacija filter-regulator tlaka-naoljevalnik, maksimalni izstopni tlak 7 bar, filter 40 µm. Z manometrom in neposredno krmiljenim regulatorjem tlaka.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2027. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Širina	88 mm
Serija	DB
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator-naoljevalnik
Stopnja filtriranja	40 µm
Regulator	s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak MPa	0,15 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Normalni imenski pretok	>= 650 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] Inertni plini
Odobrena olja	Festo posebno olje v 1 l posodi Oznaka za naročanje: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Območje viskoznosti 32mm ² /s pri 40°C ISO razred VG 32 po ISO 3448
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni plini
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	300 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s skoznjo izvrtino z montažnim kotnikom po izbiri:
Priključek manometra	G1/8
Pnevmatični priključek 1	G1/4

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Material, tesnilo	NBR
Material, zasučni gumb	POM
Material, filter	PE
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, lonček	PC