



Refleksno svetlobno tipalo SOEG-RT-M18W-NS-K-2L

Številka dela: 537717
Izdelek, ki se opušča

Okrogla izvedba, z 90° kotnim žarkom.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	okrogel
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	optoelektronski
Postopek merjenja	Odbojni svetlobni senzor
Vrsta luči	rdeča
Doseg	0 ... 600 mm
Temperatura okolice	-25 ... 55 °C
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Svetli vklop
Maks. preklopna frekvenca	1.000 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	≤ 2 V
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 36 V
Preostala valovitost	20 %
Tok prostega teka	15 mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-žilni Kabel
Dolžina kabla	2,5 m
Material, opláščenje kabla	TPE-U(PUR)
Velikost	M18x1
Način pritrditve	s protimatiko
Pritezni moment	20 Nm
Masa izdelka	123 g
Material, ohišje	Med (medenina) kroman
Material, objemna matica	Med (medenina) kroman
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Prikaz funkcijske rezerve	Zelena LED
Možnosti nastavitve	Potenciometer
Območje nastavitve spodnje meje	100 mm
Območje nastavitve zgornje meje	600 mm
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 55 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L