



Refleksna svetlobna zavesa SOEL-RSP-Q50-PA-K-3L

Številka dela: 537769
Izdelek, ki se opušča

FESTO

S polarizirano svetlobo, bločna izvedba.

Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---------------------------------------|
| Oblika | Blokovna izvedba |
| Ustreza standardu | EN 60947-5-2 |
| Dovoljenje | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Merjena veličina | Položaj |
| Princip merjenja | optoelektronski |
| Postopek merjenja | Odbojna svetlobna zavesa |
| Vrsta luči | Pulzni laser rdeča, 650 nm |
| Maks. lisa svetlobe | 15 mm pri območju zaznavanja 8 m |
| Doseg | 0 ... 20.000 mm |
| Temperatura okolice | -20 ... 45 °C |
| Referenčni material | Reflektor R 84 mm |
| Izhod stikala | PNP |
| Stikalni element | Antivalent |
| Maks. preklopna frekvenca | 2.500 Hz |
| Maks. izhodni tok | 200 mA |
| Padec napetosti | ≤ 2,4 V |
| Kratkostična odpornost | Pulzirajoč |
| Območje obratovalne napetosti DC | 10 ... 30 V |
| Preostala valovitost | 10 % |
| Tok prostega teka | 40 mA |
| Zaščita pred zamenjavo polov | za vse električne priključke |
| Električni priključek | Kabel 4-žilni |
| Dolžina kabla | 3 m |
| Material, oplaščenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Velikost | 50x50x17 mm |
| Način pritrditve | s skožnjo izvrtino |
| Masa izdelka | 122 g |
| Material, ohišje | ABS |
| Prikaz stanja pripravljenosti | Zelena LED |
| Prikaz stanja preklopa | Rumena LED |
| Prikaz funkcijske rezerve | LED rdeča (izklop) |
| Možnosti nastavitve | Potenciometer |
| Območje nastavitve spodnje meje | 0 mm |
| Območje nastavitve zgornje meje | 20.000 mm |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 45 °C |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |
| Stopnja zaščite laserja | 1 |