

# Nihajna prirobnica SNCL-12

Številka dela: 537790

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 21287
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	20 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Aluminijeva litina za kovanje
Material, ležaj	Umetna masa
Material, vijaki	Jeklo cinkan