


Nihajna prirobnica

SNCL-25-R3

Številka dela: 537797

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 21287
Variante	Visoka protikorozijska zaščita
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	41 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Aluminijeva litina za kovanje z zaščitno prevleko
Material, ležaj	Umetna masa
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno