



Fieldbus adapter FBA-PB-SUB-9-3XM12

Številka dela: 537934

Izdelek, ki se opušča

za priključitev na PROFIBUS.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	PROFIBUS
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žic	9
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	7
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2x vijak 4-40 UNC
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika Priključek vodila, dovodni (A), priključek vodila, odhajajoč (B), napajanje vodila (C)
Električni priključek 2, oblika	rund (A), (B), (C)
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič (A), vtičnica (B), vtič (C)
Električni priključek 2, odvod kabla	raven (A), (B), (C)
Električni priključek 2, priključna tehnika	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dolžina kabla	0,11 m
Premer kabla	6 mm
Struktura kabla	7x0,14 zaslonjen
Imenski presek vodnika	0,14 mm ²
Vrsta zaščite	IP67
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material cable sheath	TPE-U(PUR)