


Magnetna tuljava MSFW-24AC-KX-M-EX

Številka dela: 538218

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

Kabel je na voljo v dolžinah od 1 - 99 m.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Prikazovalnik položaja vklopa | ne |
| Min. pritezni čas | 10 ms |
| Trajanje vklopa | 100% |
| Karakteristika tuljave | 24 V AC: 50/60 Hz, moč 4,4 VA |
| Dovoljeno nihanje frekvence | +/- 5 % |
| Dopustna nihanja napajanja | +/- 10 % |
| ATEX kategorija plin | II 2G |
| EX vrsta zaščite vžiga, plin | Ex mb II T5 |
| ATEX kategorija prah | II 2D |
| EX vrsta zaščite vžiga, prah | Ex tD A21 IP65 T95°C |
| Certificiranje Ex-zaščite izven EU | EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU) |
| Temperatura EX odporne okolice | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Certifikat izdajnega oddelka | PTB 03 ATEX 2098 X |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -20 ... 40 °C |
| Masa izdelka | 170 g |
| Električni priključek | Kabel |
| Dolžina kabla | < 85 m |
| Imenski presek vodnika | 0,75 mm ² |
| Način pritrditve | z narebreno matico |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacija o materialu, magnetna tuljava | Aluminij Epoksi smola Baker Jeklo |
| Informacija o materialu, tuljava | Baker |