



Zaustavljalna enota KEC-20-S

Številka dela: 538243

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Način držanja s smerjo delovanja	obojestranski Vpenjanje z vzmetjo, sproščanje s stisnjenim zrakom
Varnostna funkcija	Držanje linearnega gibanja
Performančni nivo (PL)	Kat. 1, PLC
Obratovalni tlak	3,8 ... 8 bar
Maks. dopustni preskusni tlak	10 bar
Minimalen tlak sprostitve	3,8 bar
vpenjan okrogel material	20 mm
Dovoljenje	IFA
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po strojni smernici EU
Certifikat izdajnega oddelka	IFA 0404023
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Statična držalna sila	3.200 N
Masa izdelka	4.515 g
Način pritrditve	z notranjim navojem s priborom
Prost priključek držalne enote	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, vzmet	visokolegirano jeklo
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, vpenjalne čeljusti	orodno jeklo
Material, bat	Aluminijeva litina za kovanje