



Glušnik UOM-1/4

Številka dela: 538432

FESTO

Za vakuumsko sesalne šobe.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	brez tesnila
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Glušnik odprt
Obratovalni tlak, vakuumska sesalna šoba	0 ... 8 bar
Obratovalni tlak vakuumske sesalne šobe	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Način pritrditve	za uvitje
Masa izdelka	11,1 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Material, dušilni vložek	PU pena
Material, navojni čep	POM
Material, ohišje	POM
Material, notranja cev	Aluminijeva litina za kovanje