

# Senzor pretoka

## SFEV-R0005-L-2ND-K1

Številka dela: 538556

FESTO

Ločen displej za pretvornike pretoka SFET-F, SFET-R.



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Dovoljenje                               | RCM Mark   |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)   | po EMC smernici EU                               |
| Opomba o materialu                       | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS             |
| Temperatura okolice                      | 0 ... 50 °C                                      |
| Izhod stikala                            | 2xNPN  |
| Preklopna funkcija                       | Okenski komparator<br>Komparator vrednosti praga |
| Stikalni element                         | Mirovni kontakt<br>Vklonni kontakt               |
| Analogni izhod                           | 1 - 5 V  |
| Bremenska upornost                       | 50 kOhm  |
| Območje prikazovanja                     | -0,05 ... 0,05 l/min                             |
| Območje obratovalne napetosti DC         | 12 ... 24 V                                      |
| Električni priključek                    | Kabel  |
| Dolžina kabla                            | 1 m  |
| Informacije o materialu oplaščenja kabla | PVC  |
| Način pritrditve                         | z montažnim kotnikom                             |
| Masa izdelka                             | 70 g   |
| Informacije o materialu ohišja           | PA   |
| Vrsta prikaza                            | 3 1/2 mestni alfanumerični                       |
| Vrsta zaščite                            | IP40   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK     | 2 - zmerna korozijska obremenitev                |