

Izpust kondenzata

PWEA-AP-3D

Številka dela: 538678

FESTO

za zunanjo pritrditve, z neodvisnim električnim krmilnikom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivska zgradba	Zunanji, električni, popolnoma avtomatiziran
Merjena veličina	Nivo polnjenja
Ventil	zaprto 3/2 monostabilen
Krmilni elementi	Membranska tipkovnica s testno tipko
Prikaz stanja pripravljenosti	LED
Prikaz stanja preklopa	LED
Obratovalni tlak	0,8 ... 16 bar
Izhod alarma	s kontaktom
Imenska delovna napetost DC	24 V
Imenska zmogljivost izpusta kondenzata	2 W
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	1 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Razred zaščite	III
Temperatura okolice	1 ... 60 °C
Masa izdelka	700 g
Električni priključek	Vtič M12x1 5-polni okrogla oblika
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek izpusta kondenzata	PK-8
Pnevmatični priključek	G1/2
Informacija o materialu, zbiralnik kondenzata	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	Umetna masa