


Sojemalo FKC-18

Številka dela: 538714

FESTO

za linearni pogon DGC-G.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	18
Radialni odstopok +/-	2,5 mm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Kratkotrajna maksimalna dopustna obremenitev v smeri sile +/-	3.000 N
Dolgotrajna maksimalna dopustna obremenitev v smeri sile +/-	1.400 N
Masa izdelka	96,8 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, zglob	Ojačan PA
Material, krogelni tečaj	visokolegirano jeklo
Material, ploščica	Aluminijeva litina za kovanje