


# Vhodno/izhodni modul CP-A04-M12-CL

Številka dela: 538790

Izdelek, ki se opušča

[S 4 izhodi.](#)

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
KC oznaka	KC-EMV
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
ATEX kategorija plin	II 3G
ATEX kategorija prah	II 3D
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex ec IIC T6 Gc X
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
Temperatura EX odporne okolice	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C