

Vodilna os FDG-40- -ZR-RF

Številka dela: 538792

FESTO



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Velikost | 40 |
| Gib | 1 ... 5.000 mm |
| Rezerva giba | 136 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vodilo | Valjčno vodilo |
| Konstruktivska zgradba | Vodilo |
| Maks. pospešek | $\leq 50 \text{ m/s}^2$ |
| Maks. hitrost | $\leq 10 \text{ m/s}$ |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Vztrajnostni moment 2. stopnje Ix | 2.479E+03 mm ⁴ |
| Vztrajnostni moment 2. stopnje Iy | 946,3E+03 mm ⁴ |
| Maks. sila Fy | 300 N |
| Maks. sila Fz | 300 N |
| Maks. moment Mx | 18 Nm |
| Sila za premik | 5 ... 35 N |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 59,1 g |
| Način pritrditve | s priborom |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Material, pokrivna kapa | PA |
| Material, vodilni drog | Jeklo |
| Material, vodilni element | Jeklo |
| Material, ohišje | Aluminij eloksiran |