



Napajalni kabel KPWR-MC-1-SUB-15HC-10

Številka dela: 538916
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za priključitev napajanja za obremenitev in logiko.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D Mixed
Električni priključek 1, število polov/žic	7
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	6
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	6
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	6
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 24 V
Dolžina kabla	10 m
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 50 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 100 mm
Premer kabla	10 mm
Struktura kabla	2x2,5+2x(2x0,34) zaslonjen
Imenski presek vodnika	0,34 mm ² 2,5 mm ²
Zaključki žic	Nožica terminala
Vrsta zaščite	IP54
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-25 ... 60 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Material, izolirni ovoj	TPE-E