


# Checkbox CHB-C-F

Številka dela: 539076

FESTO

kompaktna konstrukcija



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Števena funkcija	da
Vrsta zaščite	IP64
Priključek za enkoder	po specifikaciji RS 485
Izhodi	Del dober in pravilno orientiran Del dober a napačno orientiran Napačen del Krmiljenje transportne naprave Krmiljenje transportnega traku / stanje pripravljenosti Statusno sporočilo "Opozorilo" Napaka izhoda Stanje števca doseženo PLC_Power
Vhodi	Zaježitveni senzor 1 Zaježitveni senzor 2 Camera - Enable Zunanja napaka Counter Reset Zunanji start Zunanji senzor Blokada tipke Type Select 0 Type Select 1
Maks. število različnih orientacij na tip spomina	8
Maks. število tipov spomina	16
Preduzbira količine	Programska oprema CheckKon
Območje štetja	1 - 2 Mrd.
Interna varovalka	8 A varovalka (talilna)
Elektronsko omejevanje izhodov	700 mA
Maks. skupni tok na priključku PLC	1 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri neobremenjenih izhodih	750 mA
Dopustna nihanja napajanja	+/- 15 %
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Pogoji okolice	suh Zaščita pred ekstremnimi zunanji svetlobnimi viri čim bolj čist zrak okolice
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Masa izdelka	2.500 g
Ločljivost kamere	4/100 mm
Čas osvetlitve	128 ... 1.024 µs
Obratovalna razdalja	95 ... 99 mm
Vidno polje	42 - 45 mm
Diagnostični vmesnik	RS232-vmesnik 115 Kbaud M12x1 4-polni
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE