



Filter-glušnik LFU-3/8

Številka dela: 539133

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	G3/8
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	1 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1,6 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Pretok v atmosfero	>= 4.700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Zniževanje hrupa	Zmanjšanje za 40 dB
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	78 dB(A)
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	190 g
Pnevmatični priključek	G3/8
Material, ohišje	PP