

# Fini filter MS4-LFM-1/8-BUV

Številka dela: 539204

FESTO

1 µm filter, kovinski lonček, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, smer pretoka od leve proti desni.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serijska	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	1 µm
Učinkovitost filtra	99,99 %
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Filter iz vlaken
Maks. količina kondenzata	25 ml
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka	360 l/min
Min. normalni pretok za razred čistosti zraka	54 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [2:7:3]
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	350 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu filtra	Vlakna iz borovega silikata
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	Tlačno liti aluminij Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu kontrolnega okenca	PA