



Kabel motorja KMTR-DC-SUB-15-M12-10

Številka dela: 539316
Izdelek, ki se opuša

FESTO

za povezavo električnih Mini vodil SLTE ali paralelnih prijemal HGPLE na krmilnik motorja SFC-DC.

Tip, ki se opuša. Dobavljen do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	s priborom
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	okrogel
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žic	12
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	11
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	oglat
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 2, število polov/žic	15
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	11
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	2x vijak 4-40 UNC-2A
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,5 kV
Dolžina kabla	10 m
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 50 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 80 mm
Premer kabla	8 mm
Struktura kabla	4x(2x0,14)D+3x0,14 zaslonjen
Imenski presek vodnika	0,14 mm ²
Vrsta zaščite	IP67
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice, premični kabli	-25 ... 70 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	2
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplaščenja kabla	oranžna