



# Povezovalni kabel

## NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Številka dela: 539512

FESTO

za stikala na valju, položajne pretvornike, tlačna stikala, senzorje pretoka, optične in induktivne senzorje.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti AC	30 V
Območje obratovalne napetosti DC	30 V
Tokovna obremenitev	1,7 A
Stopnja umazanije	3
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Maks. pritezni moment, vtičnica	0,3 Nm
Maks. pritezni moment vtiča	0,5 Nm
Min. premer upogiba kabla	35 mm
Električni priključek	4-polni / 5-zilni M5x0,5 / M12x1 Vtič, raven / vtičnica, ravna
Struktura kabla	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Premer kabla	3,4 mm
Dolžina kabla	1 m
Vrsta kabla	LiFY11Y
Imenski presek vodnika	0,14 mm <sup>2</sup>
Način pritrditve	z narebreno matico z objemno matico
Barva ohišja	črna
Barva oplášenja kabla	síva
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina) nikljan
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU)
Informacije o materialu oplášenja kabla	TPE-U(PU)
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Med (medenina) pozlačen