



# Filter-regulator LFR-1/4-DB-7-MINI

Številka dela: 539685  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Izstopni tlak maks. 7 bar, z manometrom, stopnja filtriranja 40µ.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost  |
|--------------------------------------|---|
| Velikost                             | Mini  |
| Širina                               | 44 mm   |
| Serija                               | DB  |
| Varovanje vklopa                     | Vrtljiv gumb z zaskočko   |
| Položaj vgradnje                     | pravokoten +/- 5°   |
| Stopnja filtriranja                  | 40 µm   |
| Izpust kondenzata                    | vrtljiv ročno   |
| Konstruktivna zgradba                | Filter-regulator z manometrom   |
| Regulator                            | s sekundarno odzračitvijo<br>s povratnim tokom                            |
| Prikaz tlaka                         | z manometrom  |
| Obratovalni tlak MPa                 | 0,15 ... 1 MPa  |
| Obratovalni tlak                     | 1,5 ... 10 bar  |
| Območje regulacije tlaka             | 0,5 ... 7 bar   |
| Maks. tlačna histereza               | 0,5 bar   |
| Normalni imenski pretok              | ≥ 1.200 l/min   |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni plini                 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev  |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni plini                  |
| Temperatura medija                   | -5 ... 50 °C  |
| Temperatura okolice                  | -5 ... 50 °C  |
| Masa izdelka                         | 200 g   |
| Način pritrditve                     | Vgradnja voda<br>s skoznjo izvrtino<br>z montažnim kotnikom<br>po izbiri: |
| Priključek manometra                 | G1/8  |
| Pnevmatični priključek 1             | G1/4  |
| Pnevmatični priključek 2             | G1/4  |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS  |
| Material, tesnilo                    | NBR   |
| Material, zasučni gumb               | POM   |
| Material, filter                     | PE  |
| Material, ohišje                     | Ojačan PA   |
| Material, lonček                     | PC  |