


Vtičnica MSSD-C-M16

Številka dela: 539709

FESTO

za magnetne tuljave in ventile, priključna shema po DIN EN 175 301, oblika A.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|---|
| Pogostost priključevanja | 50 |
| Način pritrditve | Na magnetni ventil z vijakom M3 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Masa izdelka | 38 g |
| Električni priključek | 3-polni Priključnica, kotna Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 po DIN EN 175301-803 štirobova oblika |
| Vijačni priključek kabla | M16 |
| Dovoljen premer kabla | 6 ... 8 mm |
| Presek priključka | 1,5 mm ² |
| Vrsta zaščite | IP65 po IEC 60529 |
| Temperatura okolice | -20 ... 115 °C |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | Ojačan PA |
| Material, tesnilo | HNBR |