


Vtičnica MSSD-E-M12

Številka dela: 539711

FESTO

za magnetne tuljave in ventile, priključna shema za ventile JMEH, MEH
in MOEH.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključevanja	50
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	11 g
Električni priključek 1	Vtičnica, kotna, štirikotna oblika, 3-polna, oblika C
Električni priključek 2	Vijačna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 300 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 250 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	6 A
Vijačni priključek kabla	M12
Dovoljen premer kabla	4 ... 6 mm
Presek priključka	0,75 mm ²
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 115 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material, tesnilo	HNBR