


# Priključni blok CPASC1-PRS-2-5S-M5-MP

Številka dela: 539896  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok CPA-SC.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	10,5 mm
Ločevanje tlačnih območij	1 in 3 in 5
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	2
Oznaka položaja ventila	Ploščica
Obratovalni tlak	10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Nivo glasnosti	85 dB(A)
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Masa izdelka	430 g
Vmesnik ventila, električni	3-polni
Način pritrditve priključne plošče	s skožno izvrtino s H letvijo
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino s H letvijo
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	M5
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12	M5
Priključek dihalne odprtine	M5
Priključek krmilnega izpuha 82	M5
Priključek krmilnega izpuha 82/84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Pnevmatični priključek 4	M5
Pnevmatični priključek 5	G1/8
Informacije o materialu priključne plošče	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran