


# Priključni blok CPPSC1-PRS-2-5-MP

Številka dela: 539902  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok CPA-SC.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Podatkovni list

| Značilnost                                 | Vrednost                                       |
|--|--|
| Dimenzija rastra                           | 10,5 mm  |
| Ločevanje tlačnih območij                  | 1 in 3 in 5                                    |
| Položaj vgradnje                           | poljuben                                       |
| Maks. število ventilskih mest              | 2  |
| Oznaka položaja ventila                    | Ploščica                                       |
| Obratovalni tlak                           | 10 bar   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK       | 2  |
| Temperatura medija                         | -5 ... 50 °C                                   |
| Nivo glasnosti                             | 85 dB(A)                                       |
| Vrsta zaščite                              | IP40   |
| Temperatura okolice                        | -5 ... 50 °C                                   |
| Dovoljenje                                 | c UL us - Recognized (OL)                      |
| Masa izdelka                               | 430 g  |
| Vmesnik ventila, električni                | 3-polni  |
| Način pritrditve priključne plošče         | s skožno izvrtino<br>s H letvijo               |
| Način pritrditve                           | po izbiri:<br>s skožno izvrtino<br>s H letvijo |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14 | M5   |
| Priključek dihalne odprtine                | M5   |
| Priključek krmilnega izpuha 82             | M5   |
| Priključek krmilnega izpuha 82/84          | M5   |
| Pnevmatični priključek 1                   | G1/8   |
| Pnevmatični priključek 3                   | G1/8   |
| Pnevmatični priključek 5                   | G1/8   |
| Informacije o materialu priključne plošče  | Aluminijeva litina za kovanje<br>eloksiran     |