


Nihajna pritrditev SBN-40

Številka dela: 539925

FESTO

Primeren za okrogel valj DSNU/ESNU, dovoljena montaža na ležajnem ali zaključnem pokrovu.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	593 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrdilni obroč	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, pritrditev	Jeklo, cinkano
Material, zatič	Jeklo, cinkano
Material, ležaj	Bron
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano
Material, kotnik	Jeklo