



# Baterija regulatorjev tlaka LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

Številka dela: 540042  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Kombinacija 2, 3, 4 ali 5 neposredno krmiljenih batnih regulatorjev tlaka na P letvi, brez manometra.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost   |
|--------------------------------------|--|
| Velikost                             | Mini   |
| Serija                               | DB   |
| Varovanje vklopa                     | Vrtljiv gumb z zaskočko  |
| Položaj vgradnje                     | poljuben   |
| Konstruktivna zgradba                | na P-letvi<br>neposredno krmiljen batni regulator                          |
| Regulator                            | Izstopni tlak konstanten<br>s sekundarno odzračitvijo<br>s povratnim tokom |
| Obratovalni tlak MPa                 | 0,15 ... 1 MPa   |
| Obratovalni tlak                     | 1,5 ... 10 bar   |
| Območje regulacije tlaka Mpa         | 0,05 ... 0,7 MPa   |
| Območje regulacije tlaka             | 0,5 ... 7 bar  |
| Območje regulacije tlaka psi         | 7 ... 100 psi  |
| Maks. tlačna histereza               | 0,5 bar  |
| Normalni imenski pretok              | ≥ 1.000 l/min  |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]                                    |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev   |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medija                   | -5 ... 50 °C   |
| Temperatura okolice                  | -5 ... 50 °C   |
| Masa izdelka                         | 1.000 g  |
| Način pritrditve                     | Vgradnja na stikalno ploščo<br>s priborom                                  |
| Pnevmatični priključek 1             | G1/2   |
| Pnevmatični priključek 2             | G1/4   |
| Material, zapirni vijak              | Jeklo<br>cinkan  |
| Material, distančni zatič            | Aluminijeva litina za kovanje  |
| Material, priključna letva           | Aluminijeva litina za kovanje  |
| Material, tesnilo                    | PVC<br>NBR   |
| Material, ohišje                     | Ojačan PA  |