



# Baterija regulatorjev tlaka LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

Številka dela: 540043  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Kombinacija 2, 3, 4 ali 5 neposredno krmiljenih batnih regulatorjev tlaka na P letvi, brez manometra.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	DB
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	na P-letvi neposredno krmiljen batni regulator
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Obratovalni tlak MPa	0,15 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka Mpa	0,05 ... 0,7 MPa
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Območje regulacije tlaka psi	7 ... 100 psi
Maks. tlačna histereza	0,5 bar
Normalni imenski pretok	≥ 1.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	1.250 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Material, zapirni vijak	Jeklo cinkan
Material, distančni zatič	Aluminijeva litina za kovanje
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	PVC NBR
Material, ohišje	Ojačan PA