



Plošča regulatorja VABF-S4-1-R4C2-C-10

Številka dela: 540166

FESTO

za ventilski otok VTSA in VTSA-F, standardna priključna shema po 15407-2, do maks. 10 bar.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Širina | 26 mm |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 15407-2 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo |
| Izbira manometra | možno |
| Obratovalni tlak MPa | 1 MPa |
| Obratovalni tlak | 10 bar |
| Območje regulacije tlaka Mpa | 0,2 ... 0,85 MPa |
| Območje regulacije tlaka | 2 ... 8,5 bar |
| Območje regulacije tlaka psi | 29 ... 123,25 psi |
| Vstopni tlak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta zaščite | IP65 NEMA 4 |
| Krmilni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 692 g |
| Vrsta pritrditve višinske povezave | na povezovalni plošči na posamezni priključni plošči |
| Priključek manometra | z držalno spojko |
| Material, posluževalni del | PA |
| Material, ohišje regulatorja | Tlačno liti aluminij |