



# Navpična tlačna napajalna plošča VABF-S4-2-P1A3-G18

Številka dela: 540173

FESTO

za ventilski otok VTSA in VTSA-F, standardna priključna shema po 15407-2, za montažo med povezovalno ploščo in ventilom.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	18 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15407-2
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	1 MPa
Obratovalni tlak	10 bar
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	140 g
Vrsta pritrditve višinske povezave	na povezovalni plošči na posamezni priključni plošči
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij