


Fieldbus adapter FBA-CO-SUB-9-M12

Številka dela: 540324

FESTO

za priključitev na CANopen ali Device Net.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protokol	CANopen DeviceNet
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žic	9
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	6
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2x vijak 4-40 UNC-2A
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	okrogel
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Električni priključek 2, število polov/žic	5
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	5
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dolžina kabla	0,1 m
Premer kabla	6,3 mm
Struktura kabla	4x0,34 zaslonjen
Imenski presek vodnika	0,34 mm ²
Vrsta zaščite	IP67
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)