


# Blažilnik YSRW-DGC-25-KF

Številka dela: 540349

FESTO

za linearna pogona DGC in DGCI.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Dušenje	samonastavljiv mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, batnica	visokolegirano jeklo