



Zasučni pogon DRQD-16-180-PPVJ-A-AL-FW

Številka dela: 540456

FESTO

za zaznavanje položaja, z nastavljivim dušenjem v končnih legah in zobniški reduktor z izenačevanjem zračnosti. Priključek za stisnjen zrak levo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Območje nastavitve zasučnega kota	-20 ... 6 deg
Zasučni kot	0 ... 180 deg
Dušenje	Pnevmatično dušenje, nastavljivo
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	3 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Vrtilni moment pri 6 bar	1,6 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,0005 kgm ²
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino z notranjim navojem po izbiri:
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pogonske gredi	jeklo za poboljšanje
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminij