


# Pogonska enota kroglične pipe

## VZPR-BPD-22-R34

Številka dela: 540513

FESTO

Medenina, z dvosmernim pogonom DAPS 2/2 potnim, imenska velikost 3/4", PN40, navoj EN 10226-1.



### Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost                                |
|--|---|
| Konstruktivna zgradba                  | 2-potna kroglična pipa<br>Zasučni pogon |
| Način vklopa                           | električni<br>pnevmatičen               |
| Položaj vgradnje                       | poljuben                                |
| Način pritrditve                       | CNOMO<br>z notranjim navojem            |
| Priključek procesnega ventila          | Rp3/4                                   |
| Prikazovalnik položaja vklopa          | Smer gumba = smer toka                  |
| Imenski premer DN                      | 20                                      |
| Obratovalni tlak, pogon kroglične pipe | 1 ... 8,4 bar                           |
| Obratovalni tlak procesnega ventila    | 40                                      |
| Temperatura medija                     | -20 ... 150 °C                          |
| Temperatura okolice                    | -20 ... 80 °C                           |
| LABS (PWIS) skladnost                  | VDMA24364 cona III                      |
| Masa izdelka                           | 1.500 g                                 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK   | 1 - nizka korozijska obremenitev        |