


Pogonska enota kroglične pipe VZPR-BPD-22-R1

Številka dela: 540514

FESTO

Medenina, z dvosmernim pogonom DAPS 2/2 potnim, imenska velikost 1", PN40, navoj EN 10226-1.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa Zasučni pogon
Način vklopa	električni pnevmatičen
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	CNOMO z notranjim navojem
Priključek procesnega ventila	Rp1
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer gumba = smer toka
Imenski premer DN	25
Obratovalni tlak, pogon kroglične pipe	1 ... 8,4 bar
Obratovalni tlak procesnega ventila	40
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Masa izdelka	1.800 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev