

# Pogonska enota kroglične pipe VZPR-BPD-22-R114

Številka dela: 540515

FESTO

Medenina, z dvosmernim pogonom DAPS 2/2 potnim, imenska velikost 1 1/4", PN40, navoj EN 10226-1.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	2-potna kroglična pipa Zasučni pogon
Način vklopa	električni pnevmatičen
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	CNOMO z notranjim navojem
Priključek procesnega ventila	Rp1 1/4
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer gumba = smer toka
Imenski premer DN	32
Obratovalni tlak, pogon kroglične pipe	1 ... 8,4 bar
Obratovalni tlak procesnega ventila	40
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Masa izdelka	3.200 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev