


Manometrski sklop DPA-40-10-MA-SET

Številka dela: 540781

FESTO

za tlačni ojačevalnik



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------|--------------------|
| Ustreza standardu | EN 837-1 |
| Imenska velikost manometra | 27 |
| Konstruktivna zgradba | Cevni manometer |
| Način pritrditve | z zunanjim navojem |
| Obratovalni tlak | 10 bar |
| Razred natančnosti mer | 4 |
| Vrsta zaščite | IP43 |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Pnevmatični priključek | R1/8 |
| Masa izdelka | 16 g |