

Vklopni ventil MS6N-EM1-3/8-Z

Številka dela: 541300

FESTO

ročni, smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Konstruktivna zgradba | Vrtljiv drsnik |
| Način vklopa | ročno |
| Funkcija izpuha | ni dušen |
| Vrsta krmiljenja | neposredno |
| Ventil | 3/2 bistabilen |
| Obratovalni tlak | 0 ... 18 bar |
| C-vrednost | 21,2 l/sbar |
| b vrednost | 0,49 |
| Normalni imenski pretok | 5.500 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Smer pretoka | ni reverzibilen |
| Masa izdelka | 580 g |
| Pnevmatični priključek 1 | 3/8 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 3/8 NPT |
| Pnevmatični priključek 3 | 1/2 NPT |
| Material, tesnilo | TPE-U(PU) |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |