


Vozlišče Bus CPX-FB32

Številka dela: 541302

FESTO

za modularen električni terminal CPX.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. povezovalni blok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Vmesnik Fieldbus	Vtičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Diagnoza, specifična za napravo	Kanalno in modulno orientirana diagnoza - prenizka napetost modulov - diagnostični pomnilnik
Podpiranje konfiguracij	EDS datoteka
Parametriziranje	- diagnostično obnašanje - odgovor, varen na napako - forsiranje kanalov - Karakteristika Idle načina - namestitev signala - sistemski parameter
Dodatne funkcije	- Acikličen dostop do podatkov preko "Explicit Message" Acikličen dostop do podatkov preko Ethernet-a - IP naslavljanje preko DHCP, DIL-stikala ali upravljalne naprave Kanalno usmerjena diagnoza preko Fieldbusa Start-up parametriranje v normalnem tekstu preko Feldbus Status sistema, ki se lahko prikaže preko procesnih podatkov Dodatni diagnostični vmesnik za upravljalne naprave
Krmilni elementi	DIL-stikala
Hitrost prenosa	10/100, full/half dupl. MBit/s
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Typ. 65 mA
Imenska delovna napetost DC	24 V
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	125 g
Maks. adresirna količina izhodov	64 Byte
Maks. adresirna količina vhodov	64 Byte
Protokol	EtherNet/IP
Prikaz z LED odvisen od vodila Bus	IO: status V/I MS: status modula NS: status mreže TP: aktivna mreža
Prikaz z LED odvisen od izdelka	M: spremeni, parametriranje PL: napajanje PS: napajanje elektronike, napajanje senzorjev SF: sistemska napaka
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA PC