


Kompakten sistem vida

SBOI-M-R1B

Številka dela: 541395

FESTO

za snemanje in vizualizacijo hitrih gibanj, integrirana optika.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ločljivost senzorja	640 x 480 Pixel (VGA)
Pritrditev objektiv	integrirana optika
Vidno polje	14 x 10 mm - 520 x 390 mm
Širina	45 mm
Višina	45 mm
Dolžina	83,7 mm
Maks. preostali tok	1,5 A na 24 V izhodih
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri neobremenjenih izhodih	120 mA
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Pogoji okolice	Zaščita pred ekstremnimi zunanji svetlobnimi vplivi čim bolj čist zrak okolice
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Masa izdelka	184 g
Čas osvetlitve	40 µs ... 1.000 ms
Stopnja slike (celotna slika)	185 fps
Tip senzorja	Monokromatski
Obratovalna razdalja	22 ... 1.000 mm
Ethernet, hitrost prenosa podatkov	100 Mbit/s
Ethernet, podprti protokoli	TCP/IP
Ethernet, priključni vtič	Vtič M12
Ethernet, Bus vmesnik	IEEE802.3U (100BaseT)
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu pokrova	ABS ojačan s steklenimi vlakni
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran